

# T 3000

Sistema de Inyección  
de Corriente Primaria

---



## Sistema de Inyección de Corriente Primaria

- Equipo multifunción para pruebas de: transformadores de corriente de tensión y de potencia
- Ensayos de inyección por primario
- Ensayo de tensión 3000V AC
- Genera hasta 800A y 3000V (en option: 2000 - 3000 - 4000 A)
- Función microohmetro (opción): hasta 400 A DC
- Pantalla gráfica grande
- Los resultados de las pruebas y los ajustes se guardan en la memoria local
- Conexión al ordenador mediante interfaz RS232
- Compacto y ligero

### Aplicación

La tabla que sigue muestra las pruebas que pueden llevarse a cabo en transformadores de corriente (TI), Transformadores de potencial (TT), Transformadores de potencia (TP) y Mallas de tierras.

N.	TEST	DESCRIPCIÓN DEL TEST
1	TI	Relación, modo tensión
2	TI	Relación, polaridad y carga; modo corriente
3	TI	Carga; del secundario
4	TI	Curva de excitación
5	TI	Resistencia de devanados y cargas
6	TI	Tensión soportada
7	TI	Polaridad por impulsos
8	TT	Relación, polaridad
9	TT	Carga; del secundario
10	TT	Relación de transformadores electrónicos
11	TT	Tensión soportada
12	TT	Protección de sobrecorriente secundaria
13	TP	Relación de las tomas
14	TP	Ensayo de resistencia estática y dinámica del commutador de tomas en carga, TAP
15	GR	Resistencia de tierra
16	GR	Resistividad del terreno

### Descripción

El T 3000 es una solución única para todas las operaciones ensayo para la puesta en marcha y mantenimiento de subestaciones, permite ejecutar el ensayo de relés de todo tipo y de transformadores de corriente y tensión. También es capaz de ensayar contadores de energía y convertidores de medida.



Además el T 3000 incorpora un poderoso multímetro y medidor de ángulo de fase, con las funciones de osciloscopio.

TIPO DE RELÉ	Nº IEEE
Distancia (3 equipos)	21
Sincronización	25
Térmico	26
Sobre/Sub tensión	27/59
Potencia, vámetro o watimétrico	32/92
Subcorriente	37
Corriente de fase inversa	46
Sobrecorriente instantánea	50
Falta a tierra	50N
Sobrecorriente temporizado	51
Interruptores	52
Factor de potencia	55
Sobrecorriente direccional	67
Direccional de falta a tierra	67N
Reenganche automático	79
TIPO DE RELÉ	N.º IEEE
Frecuencia	81
Pendiente de cambio de la frecuencia	81
Protección de motor	86
Diferencial (pick-up)	87
Tensión direccional	91
Relé de disparo	94
OTROS DISPOSITIVOS	
Regulación de tensión	
Cronómetros	
Convertidores de medida	
Contadores de energía	



## Aplicaciones Típicas

### Ensayos de Transformadores de Corriente



- Relación de V y polaridad de un TI - método de tensión  
Salidas utilizadas: 90 V, 250 V ó 3000 V AC  
Entrada utilizada: 10 V AC






- Relación de los TI, polaridad y carga - método de corriente  
Salida utilizada: 800 A AC  
Entradas utilizadas: 10 A AC, 10 V AC




- Determinación de la carga de un TI lado secundario  
Salidas utilizadas: 10 A o 40 A AC  
Entrada utilizada: 10 V AC




- Excitación del TI  
Salidas utilizadas: 90V, 250V o 3000 V AC  
Medida interna



- Resistencia de los bobinados  
Salida utilizada: 6 A DC  
Entrada utilizada: 10 V DC




- Tensión soportada  
Salida utilizada: 3000 V AC  
Medida interna




### Ensayos de Transformadores de Tensión







- Relación y polaridad de un TT  
Salida utilizada: 3000 V AC  
Entradas utilizadas: Tensión AC nivel bajo o alto - 10 V AC ó 600 V AC





- Carga de un TT  
Salida utilizada: 10 A AC  
Entradas utilizadas: Tensión AC nivel bajo o alto - 10 V AC ó 600 V AC



- Tensión soportada  
Salida utilizada: 3000 V AC  
medida interna




- Relación de un transformador de tensión electrónico  
Salida utilizada: 3000 V AC  
Entrada utilizada: 10 V AC





### Ensayos de Transformadores de Potencia

- Relación por tomas  
Salida utilizada: 3000 V AC  
Entradas utilizadas: Tensión AC nivel bajo o alto - 10 V AC ó 600 V AC





- Resistencia y continuidad del cambiador de tomas en carga  
Salida utilizada: 6 A DC  
Entrada utilizada: 10 V DC





### Ensayos de Relés


- Inyección primaria  
Salida: 800 A  
Entrada: cronómetro



- Inyección secundaria  
Salida: 800 A, 40 A ó 10 A  
Entrada: cronómetro



- Función osciloscopio  
Salida: cualquiera  
Entrada: V y I



## Descripción del Equipo

El T3000 tiene tres generadores independientes:

- Generador principal. Tiene seis salidas: corriente alta AC; corriente baja AC; corriente baja DC, impulsos de corriente, tensión alta AC, tensión baja AC
- Generador auxiliar de tensión AC: genera una tensión AC independiente y ajustable en fase
- Generador auxiliar de tensión DC: para alimentar el relé a ensayar

Todas las salidas son ajustables y visibles en la gran pantalla gráfica LCD. Con el mando de control multifuncional y la pantalla LCD es posible entrar en el modo MENU, lo que permite controlar todas las funciones, lo que convierte al T 3000 en un instrumento de prueba muy versátil, con posibilidad de transferir todos los resultados a un PC a través de la interfaz RS232. Estos resultados se pueden registrar, mostrar y analizar mediante el potente paquete de software TDMS, que funciona con todas las versiones de Windows, a partir de Windows 98 incluido. Las características adicionales son:

- La función osciloscopio: es posible visualizar la corriente y la tensión de la forma de onda medida
- Dos entradas de medida independientes, para la corriente y la tensión, y con entradas de nivel alto y bajo cada una, permiten la medida de salidas de TI o de TT o de cualquier otra fuente
- La impresora térmica opcional imprime de forma inmediata la curva de saturación de un TI y los resultados de otras pruebas
- Un contacto de salida auxiliar, que sigue a las entradas START y STOP, permite simular el interruptor

El equipo se ubica dentro de una maleta de aluminio transportable, que está provista de tapa desmontable y de asas para un transporte fácil.

## Especificaciones del T 3000

El generador principal tiene 6 salidas: Corriente alta AC, Corriente baja AC, Corriente baja DC, Impulsos de corriente, Tensión Baja AC, Tensión Alta AC. El ajuste de la salida se realiza a través del mando de control. La siguiente especificación aplica sólo al uso por separado de estas salidas.

### Alta corriente de salida AC

Aplicación:

- Pruebas de TI: Relación, Polaridad, Carga
- Inyección primaria
- Ensayo de relés: electromecánicos (potencia elevada) y numéricos (potencia baja)

### Baja corriente de salida AC

SALIDA DE CORRIENTE A	POTENCIA DE SALIDA VA	TIEMPO DE CARGA s	TIEMPO DE RECUPERACION min
100	600	permanente	-
150	800	15 min	30
200	1000	4 min	15
400	1600	15	5
600	2000	5	3
800	2000	1	2

Aplicación:

- Pruebas de TI: Carga, lado secundario
- Pruebas de TT: Protección de sobrecorriente.
- Ensayo de relés de sobre-corriente

### Rango de alta potencia

RANGO A AC	SALIDA DE CORRIENTE A	POTENCIA DE SALIDA VA	DURACION MAX ENSAYO s	TIEMPO DE RECUPERACION min
40	12	300	permanente	-
	18		15 min	30
	24		4 min	15
	36	800	15	5
	48		5	3
	60	1000	1	2
10	5	400	permanente	-
	7.5		15 min	30
	10	800	60	15
	15		30	10
	20		15	5

### Rango de baja potencia

RANGO A AC	SALIDA DE CORRIENTE A	POTENCIA DE SALIDA VA	DURACION MAX ENSAYO s	TIEMPO DE RECUPERACION min
40	12	60	permanente	-
	17		10 min	30
	23		60	10
	36		1	2
10	5	60	permanente	-
	6		10 min	45
	7		60	2
	10		1.5	2

### Baja corriente de salida DC

Aplicación:

- Pruebas TI: Resistencia de devanados, Resistencia de la carga
- Pruebas TP: Resistencia de contacto del cambiador de tomas en carga

SALIDA DE CORRIENTE A	RESISTENCIA DE LA CARGA Ohm	POTENCIA DE SALIDA VA	DURACION MAX ENSAYO min
6	0	0	permanente
3	2	18	permanente
1	8	8	permanente

### Salida de impulsos de corriente

Aplicación:

- Pruebas de ti: prueba de polaridad por el método de impulsos
- Rango de corriente: de 0 a 10 A pico

### Salida de alta tensión AC

Hay dos versiones disponibles: salida de 3000V o de 1200V.

Aplicación:

- Pruebas de TI: curva de excitación, tensión soportada
- Pruebas de TT: relación, polaridad, transformador de tensión electrónico
- Pruebas TP: Relación por toma

### Versión 3000 V

- Aplicación: TIs de 1 A

SALIDA DE TENSION V	CORRIENTE DE SALIDA A	POTENCIA DE SALIDA VA	TIEMPO DE RECUPERACION min
3000	0.2	600	permanente
2500	0.6	1500	1

### Versión 1200 V

- Aplicación: TIs de 5 A

SALIDA DE TENSION V	CORRIENTE DE SALIDA A	POTENCIA DE SALIDA VA	TIEMPO DE RECUPERACION min
1200	0.5	600	permanente
1200	1.5	1800	1

### Salida de bajo voltaje AC

Aplicación:

- Pruebas de ti: relación con el método de tensión, curva de saturación

SALIDA DE TENSION V	CORRIENTE DE SALIDA A	POTENCIA DE SALIDA VA	TIEMPO DE RECUPERACION min
250	0.5	125	permanente
220	1.15	250	3

### Tensión auxiliar AC

Aplicación:

- Ensayo de relés

RANGO V	CORRIENTE MAX mA
65	500
130	250
260	125

Decalador de ángulo de fase


- Ajuste del ángulo de fase: mediante el mando multifunción
- Rango de ángulo de fase: desde 0° a 360°
- Resolución de ajuste: 1° (un grado)

Frecuencia y rango de frecuencia del generador de cambio

- Rango de frecuencia: 40 Hz a 500 Hz
- Ajuste de frecuencia: 1 mHz, mediante el mando de control
- Rango de frecuencia ROC: desde 0.01 Hz/s a 99.99 Hz/s

### Tensión auxiliar DC

- Rangos de tensión DC: 130 V o 240 V
- Potencia de tensión DC: 90W a rango completo, ciclo continuo, con una corriente límite de 0.9 A @130 V y 0.45 A @ 240 V



### Cronómetro

Medidas disponibles:

- Arranque del cronómetro: al arranque del ensayo, o por un contacto exterior
- Medida del tiempo transcurrido entre START y STOP
- Tiempo de duración de la generación de corriente
- La medida de tiempo puede ser en segundos o en ciclos
- Entrada: libres de potencial o con potencial
- Umbral de tensión programable: 24V ó 80V
- Rango de medida, en segundos desde 0 a 9.999s; 10.00 a 99.99s; 100.0 a 999.9s; 1000 a 9999s
- Rango de medida en ciclos: desde 0 a 1000.0 ciclos; desde 1000 a 500.000 ciclos
- Modo contaje: este modo está pensado para el ensayo de contadores de energía. Frecuencia de entrada máx. 10kHz

### Salida binaria auxiliar

Rango de contactos: 5A; 250V AC; 120V DC.

### Sección de medida

Medida de las salidas.

Las salidas de corriente y tensión AC y DC tienen una precisión de  $\pm 0.5\%$

Las medidas que siguen se calculan a partir de las salidas generadas en el T 3000.

**MEDIDAS DE LAS SALIDAS:**

POTENCIA ACTIVA	P
POTENCIA REACTIVA	Q
POTENCIA APARENTE	S
FACTOR DE POTENCIA	f.p.
IMPEDANCIA	Z y fase
COMPONENTE ACTIVA DE LA IMPEDANCIA	R
COMPONENTE REACTIVA DE LA IMPEDANCIA	X
RELACIÓN	TI o TT o TP
POLARIDAD	TI o TT o TP
CARGA	TI
PUNTO DE SATURACIÓN	TI

Precisión de la medida de ángulo de fase: 1°.

Precisión de la frecuencia: 1 mHz.

**Medidas de entradas externas**

Medidas de corriente

- Dos entradas: 20 mA AC o DC o 10 A AC
- Precisión: 0,5%

Medida de tensión

- Dos entradas: 10 V o 600 V, AC o DC
- Precisión: 0,5%

Otras medidas posibles con el T 3000 calculadas a partir de entradas externas.

**MEDIDAS DE ENTRADAS EXTERIORES:**

POTENCIA ACTIVA	P
POTENCIA REACTIVA	Q
POTENCIA APARENTE	S
FACTOR DE POTENCIA	f.p.
IMPEDANCIA	Z y fase
COMPONENTE ACTIVA DE LA IMPEDANCIA	R
COMPONENTE REACTIVA DE LA IMPEDANCIA	X
FRECUENCIA	f
ÁNGULO DE FASE	IEXT a V AUX
ÁNGULO DE FASE	VEXT a V AUX
RESISTENCIA	R

**Precisión de la medida de relación**

Relación: 0,1 a 9999; 0,5% típica; 1% error máx.

**Resistencia**

Hasta 250 Ohm; 0,5% típica; 1% error máx.

**Función de osciloscopio**

El T 3000 tiene una función adicional de osciloscopio que permite mostrar formas de onda de corriente y tensión.

**Pantalla gráfica**

Una pantalla grande con las siguientes características:

- Píxeles: 240x128
- Color de la retroiluminación: blanco


- Tipo de LCD: FSTN
- Área visual: 135x80 mm

**Memoria local**

Los resultados de los ensayos se pueden almacenar en la memoria local del T 3000 (se pueden guardar hasta 500 resultados). Al final del ensayo, los ajustes y los resultados del ensayo pueden ser transmitidos a un PC equipado con TDMS. El software permite guardar los resultados de las pruebas y analizarlos. El TDMS es también un potente editor de informes que permite preparar informes profesionales. Se pueden guardar y recuperar de la memoria hasta 10 ajustes o configuraciones.

**Software TDMS**

Cuando el PC está conectado, los ajustes se pueden crear y transferir al T 3000 usando el TDMS. El TDMS es un software fácil de usar que permite a través de una interfase gráfica, controlar la puesta en marcha de T 3000 y descargar los resultados de las pruebas. El TDMS es también un potente editor de informes que permite crear informes de pruebas profesionales, que se pueden exportar en formato Access.



Software TDMS - Prueba TI

**Otras características**

- Interfaz serie: RS232, velocidad 57600 baudios
- Alimentación principal: 230 V  $\pm$  10%, 50-60 Hz, o 115 V  $\pm$  10%; 50-60 Hz, se debe especificar en el pedido. (Hay una reducción en la potencia para la tensión de alimentación por debajo de 220 V)
- Dimensiones: 455 (Ancho) x 325 (Profundo) x 290 (Alto) mm
- Peso: 34 kg

**Accesorios****Cables de conexión y conectores de ensayo**

El T 3000 se suministra siempre con un conjunto completo de cables de ensayo:

- N.1 cable de alimentación de red, 2 m longitud.
- N.1 cable de interfaz para puerto RS232
- N.2 cables de conexión de alta corriente, de 100mm<sup>2</sup>, 4m, para ensayos de hasta 800A. Terminados en ambos extremos con un conector para corrientes fuertes (M+F)
- N.2 cables de conexión de alta corriente, de 100mm<sup>2</sup>, 0,5m para ensayos de hasta 800A. Terminados en un extremo con un conector de corrientes fuertes (M) y en el otro extremo con una pinza para corrientes fuertes
- N.2 cables de conexión de alta tensión de 4m, 5KV apantallados. Terminados en un lado por conectores de AT y en el otro lado con un conector tipo banana de seguridad



- N. 2 cables de conexión de corriente baja, 10 mm<sup>2</sup>, 4 m Terminados en un lado por conectores de AT y en el otro lado con un conector tipo banana de seguridad
- N. 2 cables de conexión de corriente baja, 2,5 mm<sup>2</sup>, 10 m Terminado en ambos lados con un conector tipo banana de 4 mm
- N.8 adaptadores para conexiones de relé. Adaptadores de 20 cm longitud, y terminados de un lado con una banana y en el otro lado con un terminal pin
- N.4 Mordazas para conectar medidas de baja intensidad o baja tensión
- N.1 cable de conexión de baja tensión o baja corriente, blindado, 10 m. Terminado en un lado con el conector de medida, y en el otro lado con dos pinzas de medida
- N.1 cable para la medida de 600V, apantallado, de 10m de longitud. Terminado en un lado con 3 conectores banana de 4mm y en el otro lado con dos mordazas
- N.1 cable de conexión a tierra, 8 m, terminado en un lado con un conector banana 4 mm, y en el otro lado con una pinza de conexión a tierra
- N.6 Cables de 2 m de longitud, terminados en ambos lados con conectores tipo banana. Color negro
- N.2 Cables de 2 m de longitud, terminados en ambos lados con conectores tipo banana. Color azul
- N.4 Cables de 2 m de longitud, terminados en ambos lados con conectores tipo banana. Color rojo
- N.4 Pinzas cocodrilo para conexiones de medida (2 rojas y 2 negras)
- N.1 Maleta de transporte para los cables de conexión

## Accesorios Opcionales

### Impresora térmica

Impresora térmica opcional, para la impresión de la curva V-I en el ensayo de saturación de TI y otros resultados de ensayo. Papel térmico de 112 mm de ancho.

### Maleta de transporte

Maleta de transporte robusta de aluminio con ruedas para facilitar el transporte del T 3000 y evita los golpes en el equipo durante el transporte. Maleta robusta de transporte de plástico negro, también disponible.



Maleta de transporte  
in aluminio



Maleta de transporte  
de plástico

### Pinza de corriente

La pinza de corriente permite evitar la apertura el circuito de corriente secundaria cuando se realiza el ensayo de primario o de la carga del TI.

## Módulos Opcionales

### Módulo de alta corriente IDC – 400A

El módulo de alta corriente DC permite la medición de las bajas resistencias de contacto de los interruptores de alta tensión o de empalmes. La opción está conectada a la salida AC de alta corriente del T 3000. La medida de corriente está conectada a la entrada de medida de baja corriente; la caída de tensión está conectada a la entrada de medida de tensión baja. La salida de corriente DC permite 100 A permanentes, de 200 A durante 4 minutos, 400 A durante 15 s. La selección de esta función se realiza a través del menú, la pantalla muestra: la corriente de ensayo; tensión del contacto y resistencia de contacto. Los rangos de medida de resistencia:  $\mu\text{Ohm}$  100,0, 1.000, 10.00, 100,0 mOhm; 1.000 Ohm, de rango automático. Los cables de conexión están incluidos en esta opción.

### Filtro de corriente FT 1000

Se conecta en serie a la salida de corriente y garantiza una forma de onda senoidal incluso al ensayar relés de corriente con cargas severamente saturadas que tienden a distorsionar la forma de onda de la corriente.

### Kit de medida de resistencia a tierra y resistividad del terreno

El ensayo de la resistencia de tierras y la resistividad está incluido como estándar en el T 3000. La opción se refiere exclusivamente a los cables de conexión y picas auxiliares que permiten llevar a cabo estos ensayos.

## Normas Aplicables

Los equipos de ensayo cumplen con las directivas EEC en relación a la Compatibilidad Electromagnética e Instrumentos de Baja tensión.

Compatibilidad Electromagnética: Directiva no. 2004/108/EC. Norma aplicable: EN61326-1 + A1 + A2.

Baja tensión: Directiva n. 2006/95/EC.

Los estándares aplicables para instrumentos de clase I, grado de contaminación 2, Categoría de instalación II: CEI EN 61010-1. En particular: Protección de entradas y salidas: IP 2X - IEC 60529; 4X para la salida de AT.

- Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 ° C, almacenamiento: -20 ° C a 70 ° C
- Humedad relativa: 5 - 95% sin condensación

## Información de pedido

CÓDIGO	MODULO
10102	T 3000 - Salida de 3000 V - 230 V completo con software TDMS y kit de cables de ensayo
20102	T 3000 - Salida de 3000 V - 115 V completo con software TDMS y kit de cables de ensayo
30102	T 3000 - Salida de 1200 V - 230 V completo con software TDMS y kit de cables de ensayo
40102	T 3000 - Salida de 1200 V - 115 V completo con software TDMS y kit de cables de ensayo
40093	Módulo de ensayo de relés diferencial D 1000
17102	Maleta de transporte de aluminio
24102	Maleta de transporte de plástico
16102	Pinza de corriente 1/1000 Max 100A
14102	Impresora térmica de 112 mm
13102	Módulo de alta corriente DC de 400A
26102	SU 3000 Dispositivo de seguridad para la medida de impedancia de línea
19102	Kit de medida de resistencia y de resistividad a tierra
16093	FT 1000

## Amplificador de Alta Corriente

La opción del amplificador de alta corriente permite realizar inyecciones de corriente en el primario con corrientes de hasta 4000 A. El BU 2000 para los equipos T 3000 está diseñado para evitar la pérdida de potencia que se produce en los cables de conexión, poniendo los transformadores de potencia lo más cerca posible del objeto a ensayar. Para conseguir esto, el transformador BU 2000 se coloca muy cerca del dispositivo a ensayar (lado primario de un TI, contactos principales de un interruptor), y por tanto evitando pérdidas en los cables de corrientes fuertes. El BU 2000 se conecta entonces con un cable largo (20m) de corriente baja del T 3000. Esta opción puede utilizar uno, dos o cuatro transformadores, en función de la corriente máxima precisada y/o de la duración del ensayo (ver la tabla de abajo). En caso de 2 a 4 BU 2000, se precisa utilizar un módulo de interposición.

N. de transformadores	Peso Kg	Numero	Amperios MAX por vuelta	MAX Corriente ON s
1 MAIN	19.5	3	1000	100
		3	2000	6
1 MAIN +	29.5	2	1000	900
1 AUX +		2	2000	27
Interposición		2	3000	6
1 MAIN +	49.5	2	1000	900
3 AUX +		2	2000	27
Interposición		2	3000	6
		2	4000	2
		1	1000	INFINITO
		1	2000	900
		1	3000	100

## Datos Técnicos del BU 2000

### Módulo principal del BU 2000

- Alimentación: 230V
- Salida de tensión (una vuelta): 0,91V
- Potencia permanente: 1000VA
- Peso: 11 Kg
- Dimensiones: diámetro exterior 190mm, altura 120mm
- Conexión del transformador: mediante cable 20m de longitud, terminado con conectores en ambos lados
- Medida de la corriente de salida: mediante un transformador de corriente de relación 1000/1. Clase de precisión 0,5%
- Conexión del TI: mediante un cable de 20m de longitud que incluye un shunt, de valor nominal 0,10hm, 25W, precisión: 0,1%. El cable está terminado con un conector para la conexión a la entrada de 10V del T 3000

### Módulo auxiliar BU 2000

- Alimentación: 230V
- Salida de tensión (una vuelta): 0,89V
- Potencia permanente: 1000VA
- Peso: 10 Kg
- Dimensiones: diámetro exterior de 190mm, altura 120mm

La opción viene suministrada con 2 mordazas con 2 tornillos para corrientes elevadas para el conexionado al embarrado al aire del primario y con cuatro mordazas para corrientes fuertes para la conexión a barras ubicadas en lugares estrechos.

### Módulo de interposición BU 2000

- Conexión a la red: mediante un conector de valor nominal 64A, suministrado
- Conexión de arranque: a través de interruptor automático de 63A de valor nominal
- Ajuste basto de la corriente: mediante un selector conmutador de 4 posiciones
- Conexiones al T3000: cable de red; salida de tensión variable, contacto auxiliar, entrada START para cronómetro
- Capaz de controlar hasta cuatro transformadores.
- Peso: 5 Kg
- Dimensiones: 33x30x20cm (AnxAlxPr)


NOTA: En caso de un transformador el módulo de interposición, no es necesario.



Módulo auxiliar



Módulo auxiliar



Cable de corriente elevada



Cable de conexión



Módulo de interposición

## Información de pedido

CÓDIGO	MODULO
50102	BU 2000 - Amplificador externo avanzado hasta 2000A: (1) Módulo principal con mordazas de corrientes fuertes y cables de alta corriente, cables de conexión
51102	BU 2000 - Amplificador externo avanzado hasta 3000A: Módulo principal con mordazas de corrientes fuertes y cables de alta corriente, módulo auxiliar (1), módulo de interposición y cables de conexión.
52102	BU 2000 - Amplificador externo avanzado hasta 4000A: Módulo principal con mordazas de corrientes fuertes y cables de alta intensidad, módulos auxiliares (3), módulo de interposición y cables de conexión
53102	BU 2000 - Módulo de Interposición
54102	BU 2000 - Módulo auxiliar
55102	Maleta robusta de plástico para transporte del BU 2000 (50102)
56102	Maleta robusta de plástico para transporte del BU 2000 (51102; 52102)

# ALTANOVA GROUP

[www.altanova-group.com](http://www.altanova-group.com)

---

## TECHIMP

TECHIMP - ALTANOVA GROUP

Via Toscana 11,  
40069 Zola Predosa (Bo) - ITALY  
T +39 051 199 86 050

**Email** [sales@altanova-group.com](mailto:sales@altanova-group.com)

## isa

ISA - ALTANOVA GROUP

Via Prati Bassi 22,  
21020 Taino (Va) - ITALY  
T +39 0331 95 60 81

**Email** [sales@altanova-group.com](mailto:sales@altanova-group.com)